



KXA10N

### Rijgklem 10 mm<sup>2</sup> nul, 57 A/400 V, schroef

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	57 A
-----------------	------

##### Afmetingen

Hoogte	51,50 mm
Breedte	58 mm
Diepte	10 mm

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

##### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 10 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>

##### Materiaal

Kleur	Blauw
Materiaal	Polyamide (PA)

##### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------