



KXA16L

Rijgklem 16mm² fase, 76 A/400 V, schroef

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	76 A
-----------------	------

Afmetingen

Hoogte	51,50 mm
Breedte	58 mm
Diepte	12 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 16 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 25 mm ²

Materiaal

Kleur	Grijs
Materiaal	Polyamide (PA)

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------