



Rijgklem 16mm² nul, 76 A/400 V, schroef

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 76 A

Afmetingen

Hoogte 51,50 mm

Breedte 58 mm

Diepte 12 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 16 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 25 mm²

Materiaal

Kleur Blauw

Materiaal Polyamide (PA)

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker Schroefaansluiting

KXA16N