



KXA35L

Rijgklem 35 mm² fase, 125 A/400 V, schroef

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Afmetingen

Hoogte	51,50 mm
Breedte	58 mm
Diepte	16 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	35 mm ² max.
Aansluitdoorsnede massieve ader	50 mm ² max.

Materiaal

Kleur	Grijs
Materiaal	Polyamide (PA)

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------