



Rijgklem 4 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 0

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I_n 1 W

Afmetingen

Hoogte 48,50 mm

Breedte 51 mm

Diepte 6 mm

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker Schroefaansluiting

Materiaal

Materiaal Polyamide (PA)

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 0.5 - 4 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 0.5 - 6 mm²

KXB04E