



KXB06E

### Rijgklem 6 mm<sup>2</sup> aarde, schroef, gesloten uitvoering

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0
-----------------	---

##### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	1 W
---	-----

##### Afmetingen

Hoogte	53,50 mm
--------	----------

Breedte	54 mm
---------	-------

Diepte	8 mm
--------	------

##### Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

##### Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
-----------	----------------

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

##### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 6 mm <sup>2</sup>
--------------------------------	-------------------------

Aansluitdoorsnede massieve ader	10 mm <sup>2</sup>
---------------------------------	--------------------