



KXB35E

### Rijgklem 35 mm<sup>2</sup> aarde, schroef, gesloten uitvoering

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0
-----------------	---

##### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	1 W
---	-----

##### Afmetingen

Hoogte	51,50 mm
--------	----------

Breedte	54 mm
---------	-------

Diepte	16 mm
--------	-------

##### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

##### Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
-----------	----------------

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

##### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	35 mm <sup>2</sup> max.
--------------------------------	-------------------------

Aansluitdoorsnede massieve ader	50 mm <sup>2</sup> max.
---------------------------------	-------------------------