



**Rijgklem 35 mm<sup>2</sup> fase, 125 A/1000 V, schroef**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	124 A
-----------------	-------

**Afmetingen**

Hoogte	67,60 mm
Breedte	70,60 mm
Diepte	16 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	10 - 35 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	10 mm <sup>2</sup>

**Materiaal**

Kleur	Grijs
Materiaal	Polyamide (PA)

**Aansluitmogelijkheden**

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

KXB35LH