



KXB35LH

Rijgklem 35 mm² fase, 125 A/1000 V, schroef

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	124 A
-----------------	-------

Afmetingen

Hoogte	67,60 mm
Breedte	70,60 mm
Diepte	16 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	10 - 35 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	10 mm ²

Materiaal

Kleur	Grijs
Materiaal	Polyamide (PA)

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------