



Rijgklem 70 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 0

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I_n 1 W

Afmetingen

Hoogte 81,20 mm

Breedte 75,20 mm

Diepte 24 mm

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker Schroefaansluiting

Materiaal

Materiaal Polyamide (PA)

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 16 - 70 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 16 - 70 mm²

KXB70E