



KXB70E

Rijgklem 70 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|---|
| Nominale stroom | 0 |
|-----------------|---|

Vermogen

| | |
|---|-----|
| Vermogensverlies bij nominale stroom I _n | 1 W |
|---|-----|

Afmetingen

| | |
|---------|----------|
| Hoogte | 81,20 mm |
| Breedte | 75,20 mm |
| Diepte | 24 mm |

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
|---------------|--------------------|

Materiaal

| | |
|-----------|----------------|
| Materiaal | Polyamide (PA) |
|-----------|----------------|

Installatie, montage

| | |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|

Aansluiting

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader | 16 - 70 mm ² |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 16 - 70 mm ² |