



KXB70LH

Rijgklem 70 mm² fase, 192 A/1000 V, schroef

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 192 A |
|-----------------|-------|

Afmetingen

| | |
|---------|----------|
| Hoogte | 81,20 mm |
| Breedte | 76,80 mm |
| Diepte | 24 mm |

Installatie, montage

| | |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|

Aansluiting

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader | 6 - 70 mm ² |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 95 mm ² |

Materiaal

| | |
|-----------|----------------|
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | Polyamide (PA) |

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
|---------------|--------------------|