



KYA02LH4

### Rijgklem 2,5 mm<sup>2</sup> fase, 24 A/800 V, 4 x quickconnect

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	24 A
-----------------	------

##### Afmetingen

Hoogte	38,10 mm
Breedte	72,40 mm
Diepte	5 mm

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

##### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.13 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.13 - 4 mm <sup>2</sup>

##### Materiaal

Kleur	Grijs
Materiaal	Polyamide (PA)