




LF1001009016



**LF, bodemprofiel + deksel 10x10 mm, verkeerswit**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	10 mm
Breedte	12 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	84 - 84 mm <sup>2</sup>

**Capaciteit**

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	0
--	---

**Materiaal**

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
RAL-code	9016
Kleur	Verkeerswit

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK06
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30

**Normen**

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

**Aansluitmogelijkheden**

Kanaalverbinding	Zonder koppeling
------------------	------------------

**Samenstelling**

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 1
Aantal scheidingswanden	0
Inclusief kabelklem	Nee
Met beschermfolie	Nee