




LF1501509016



LF, bodemprofiel + deksel 15x15 mm, verkeerswit

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Hoogte | 15 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Lengte | 2000 mm |
| Binnendoorsnede | 150 - 150 mm ² |

Capaciteit

| | |
|--|---|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 1 |
|--|---|

Materiaal

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Materiaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
| RAL-code | 9016 |
| Kleur | Verkeerswit |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK | IK06 |
| Beschermingsgraad IP | IP30 |

Normen

| | |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|------------------|------------------|
| Kanaalverbinding | Zonder koppeling |
|------------------|------------------|

Samenstelling

| | |
|-------------------------|-------|
| Aantal scheidingswanden | 0 |
| Aantal compartimenten | 1 - 1 |
| Aantal scheidingswanden | 0 |
| Met kabelhouders | Nee |
| Met beschermfolie | Nee |