




LF2003607030



LF, bodemprofiel + deksel 20x36 mm, grijs

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	20 mm
Breedte	33 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	420 - 420 mm²

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	2
--	---

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
RAL-code	7030
Kleur	Grijs

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP30

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Zonder koppeling
------------------	------------------

Samenstelling

Aantal scheidingswanden	1
Aantal scheidingswanden	0
Met kabelhouders	Nee
Met beschermfolie	Nee