



LF302G

Zekering CHT 10- 2 A Ø 10,3 x 38 mm

Technische eigenschappen

Zekering

Kenmerken zekering	gG
Zekeringsgrootte	10.3 x 38

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	2 A
-----------------	-----

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	0,60 W
---	--------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominaal kortsluitafschakelvermogen I _{cn} AC volgens IEC 60898-1	120 kA
---	--------

Spanning

Type voeding	AC
Nominale spanning	500 - 500 V