



LF302G

### Zekering CHT 10- 2 A Ø 10,3 x 38 mm

#### Technische eigenschappen

##### Zekering

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Kenmerken zekering | gG        |
| Zekeringsgrootte   | 10.3 x 38 |

##### Stroom / temperatuur

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Nominale stroom | 2 A |
|-----------------|-----|

##### Vermogen

|   |        |
|---|--------|
| Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub> | 0,60 W |
|---|--------|

##### Belangrijkste elektrische eigenschappen

|  |        |
|--|--------|
| Nom. kortsluitafschakelvermogen I <sub>cn</sub><br>volgens IEC 60898-1 | 120 kA |
|--|--------|

##### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Type voeding      | AC          |
| Nominale spanning | 500 - 500 V |