



LF302PV

Zekering PV Ø 10 x 38 mm 1000 V DC 2 A

Technische eigenschappen

Zekering

Kenmerken zekering	gPV
Zekeringsgrootte	10.3 x 38

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	2 A
-----------------	-----

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	1,54 W
---	--------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen I _{cn} volgens IEC 60898-1	30 kA
--	-------

Spanning

Type voeding	DC
Nominale spanning	1000 - 1000 V