



LF332G

## Zekering CHT 10-32 A Ø 10,3 x 38 mm

### Technische eigenschappen

#### Zekering

Kenmerken zekering	gG
Zekeringsgrootte	10.3 x 38

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	32 A
-----------------	------

#### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	2,90 W
---	--------

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen I <sub>cn</sub> volgens IEC 60898-1	120 kA
--	--------

#### Spanning

Type voeding	AC
Nominale spanning	400 - 400 V