



LF410G

Zekering CHT 14-10 A Ø 14 x 51 mm

Technische eigenschappen

Zekering

Kenmerken zekering	gG
Zekeringsgrootte	14 x 51

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	1,30 W
---	--------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominaal kortsluitafschakelvermogen I _{cn} AC volgens IEC 60898-1	80 kA
---	-------

Spanning

Type voeding	AC
Nominale spanning	690 - 690 V