



LF450G

Zekering CHT 14-50 A Ø 14 x 51 mm

Technische eigenschappen

Zekering

Kenmerken zekering	gG
Zekeringsgrootte	14 x 51

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	50 A
-----------------	------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	4,80 W
---	--------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominaal kortsluitafschakelvermogen I _{cn} AC volgens IEC60898-1	120 kA
--	--------

Spanning

Type voeding	AC
Nominale spanning	400 - 400 V