




LFF601147030



**LF, binnenhoek voor goot 60x110 mm, grijs**

**Technische eigenschappen**

**Toebehoren**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

**Instellingen**

|            |         |
|------------|---------|
| Hoekbereik | 83 - 97 |
|------------|---------|

**Afmetingen**

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 60 mm  |
| Breedte | 110 mm |

**Materiaal**

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Materiaal               | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS), Polycarbonaat (PC) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld                                               |
| Kleur                   | Grijs                                                     |
| RAL-code                | 7030                                                      |

**Veiligheid**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
|-----------------|------|

**Normen**

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

**Samenstelling**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|