


LFS200200VERZ



## LFS, bodemprofiel + deksel 20x20 mm, verzinkt

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Hoogte          | 18 mm                     |
| Breedte         | 19 mm                     |
| Lengte          | 2000 mm                   |
| Binnendoorsnede | 228 - 228 mm <sup>2</sup> |

#### Capaciteit

|  |   |
|--|---|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 1 |
|--|---|

#### Materiaal

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Materiaal               | Staal    |
| Oppervlakte behandeling | Verzinkt |
| Kleur                   | Zink     |

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK      | IK08 |
| Beschermingsgraad IP | IP30 |

#### Normen

|  |     |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 90 °C |
|---------------------|------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|                  |   |
|------------------|---|
| Kanaalverbinding | Koppelingen als afzonderlijk bestelnummer |
|------------------|---|

#### Samenstelling

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Aantal scheidingswanden | 0     |
| Aantal compartimenten   | 1 - 1 |
| Aantal scheidingswanden | 0     |
| Met kabelhouders        | Nee   |
| Met beschermfolie       | Nee   |