


LFS600608VERZ



LFS, T-stuk voor goot 60x60 mm, verzinkt

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|---------|-------|
| Hoogte | 60 mm |
| Breedte | 60 mm |

Toebehoren

| | |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

Normen

| | |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

Materiaal

| | |
|-------------------------|----------|
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakte behandeling | Verzinkt |
| Kleur | Zink |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK | IK08 |
| Beschermingsgraad IP | IP30 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

Samenstelling

| | |
|---------------------|-----------|
| Met beschermfolie | Nee |
| Gerelateerde Series | LFS 60x60 |