


LFS6010009016



LFS, bodemprofiel + deksel 60x100 mm, verkeerswit

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Hoogte | 60 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Lengte | 2000 mm |
| Binnendoorsnede | 5025 - 5025 mm ² |

Capaciteit

| | |
|--|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 21 |
|--|----|

Materiaal

| | |
|-------------------------|-------------|
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt |
| RAL-code | 9016 |
| Kleur | Verkeerswit |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK | IK08 |
| Beschermingsgraad IP | IP30 |

Normen

| | |
|--|----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Ja |
|--|----|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 90 °C |
|---------------------|------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|------------------|---|
| Kanaalverbinding | Koppelingen als afzonderlijk bestelnummer |
|------------------|---|

Samenstelling

| | |
|-------------------------|-------|
| Aantal scheidingswanden | 0 |
| Aantal compartimenten | 1 - 2 |
| Aantal scheidingswanden | 1 |
| Met kabelhouders | Ja |
| Met beschermfolie | Nee |