



LFS602000VERZ



## LFS, bodemprofiel + deksel 60x200 mm, verzinkt

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	60 mm
Breedte	200 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	9770 - 9770 mm <sup>2</sup>

#### Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	41
--	----

#### Materiaal

Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Verzinkt
Kleur	Zink

#### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK08
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30

#### Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 90 °C
---------------------	------------

#### Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Koppelingen als afzonderlijk bestelnummer
------------------	---

#### Samenstelling

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 4
Aantal scheidingswanden	3
Inclusief kabelklem	Ja
Met beschermfolie	Nee