



LNH0040M

## Mespatroon NH000 40 A 500 V gG combimelder

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	gG
-------------------------	----

#### Zekering

Zekeringsgrootte	NH000
Kenmerken zekering	gG

#### Spanning

Type voeding	AC/DC
--------------	-------

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
-----------------	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd	Nee
------------	-----

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen $I_{cn}$ volgens IEC 60898-1	120 kA
--	--------

#### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom $I_n$	3,70 W
--	--------

#### Afmetingen

Hoogte	79 mm
Breedte	21 mm
Diepte	51 mm