



LS401



Zekeringhouder L31 1-polig 25 A, 1 module

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	18 mm
Diepte	75 mm

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	25 A
-----------------	------

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Alleen voor intern gebruik

Aantal halve modules van 17,5 mm	2
----------------------------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 50 °C
---------------------	------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	2,20 - 2,20 NM
Gemonteerd op	DIN-rail

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom In	3,10 W
---	--------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	690 V
Type voeding	AC

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	0,75 -16 mm²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	1 - 25 mm²

Zekering

Zekeringsgrootte	8.5 x 31.5
------------------	------------