



LT050

**Mespatroonlastscheider NH00 met kooiklemmen 95 mm<sup>2</sup>, voor op montageplaat**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	160 A
Nominale piekstroombestendigheid I <sub>cw</sub> 1 s IEC 60947	5 kA
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B	160 A

**Zekering**

Zekeringsgrootte	NH00
------------------	------

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	6 - 95 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	6 - 95 mm <sup>2</sup>

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

**Installatie, montage**

Aandraaimoment	4,50 - 4,50 NM
Gemonteerd op	DIN-rail

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Vermogen**

Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	9 W
---	-----

**Levensduur**

Maximale aantal mechanische schakelingen	1400
Elektrische levensduur in aantal cycli	200
Apparaatlevensduur (totaal mechanisch en elektrisch) IEC 60947-3 tabel 4	1600

**Spanning**

Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	1000 V
Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub>	8000 V

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP3X
----------------------	------

**Afmetingen**

Hoogte	200 mm
Breedte	106 mm

Diepte	80 mm
Lengte	150 mm
Afstand railsysteem	100 mm