



LT051

Mespatroonlastscheider NH00 met kooiklemmen 3 x 125 A, voor op montageplaat

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	160 A
Nominale piekstroombestendigheid Icw 1 s IEC 60947	5 kA
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B	160 A

Zekering

Zekeringsgrootte	NH00
------------------	------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	6 - 95 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	6 - 95 mm ²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	4,50 - 4,50 NM
Gemonteerd op	DIN-rail

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom In	9 W
---	-----

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	1400
Elektrische levensduur in aantal cycli	200
Apparaatlevensduur (totaal mechanisch en elektrisch) IEC 60947-3 tabel 4	1600

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP3X
----------------------	------

Afmetingen

Hoogte	206 mm
Breedte	106 mm

Diepte	80 mm
Lengte	150 mm
Afstand railsysteem	100 mm