



LT056

## Mespatroonlastscheider NH00 met kooiklemmen 95 mm<sup>2</sup> voor op railsysteem

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	160 A
Nominale korteduurbestendigheid I <sub>cw</sub> 1 s IEC 60947	5 kA
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B	160 A

#### Zekering

Zekeringsgrootte	NH00
------------------	------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	2.5 - 95 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	2.5 - 95 mm <sup>2</sup>

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

#### Installatie, montage

Aandraaimoment	4,50 - 4,50 NM
Gemonteerd op	Railsysteem

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	14 W
-----------------------------------------------------	------

#### Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	1400
Elektrische levensduur in aantal cycli	200
Apparaatlevensduur (totaal mechanisch en elektrisch) IEC 60947-3 tab.4	1600

#### Spanning

Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	1000 V
Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub>	8000 V

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP3X
--------------------------------------------	------

#### Afmetingen

Hoogte	206 mm
Breedte	106 mm

Diepte	104 mm
Lengte	
Afstand railsysteem	60 mm