



LT350

## Mespatroonlastscheider NH3, boutaansluiting M10, voor op montageplaat

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	630 A
Nominale piekstroombestendigheid Icw 1 s IEC 60947	20,40 kA
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B	630 A

#### Zekering

Zekeringsgrootte	NH3
------------------	-----

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	70 - 300 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	70 - 300 mm <sup>2</sup>

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

#### Installatie, montage

Aandraaimoment	20 - 20 NM
Gemonteerd op	Montageplaat

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom In	57 W
---	------

#### Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	800
Elektrische levensduur in aantal cycli	200
Apparaatlevensduur (totaal mechanisch en elektrisch) IEC 60947-3 tabel 4	1000

#### Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP3X
----------------------	------

#### Afmetingen

Hoogte	306 mm
Breedte	250 mm

---

Diepte	130 mm
Lengte	330 mm