



LT350

Mespatroonlastscheider NH3, boutaansluiting M10, voor op montageplaat

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	630 A
Nominale korteduurbestendigheid Icw 1 s IEC 60947	20,40 kA
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B	630 A

Zekering

Zekeringsgrootte	NH3
------------------	-----

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	70 - 300 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	70 - 300 mm ²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	20 - 20 NM
Gemonteerd op	Montageplaat

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom In	57 W
---	------

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	800
Elektrische levensduur in aantal cycli	200
Apparaatlevensduur (totaal mechanisch en elektrisch) IEC 60947-3 tab.4	1000

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP3X
--	------

Afmetingen

Hoogte	306 mm
Breedte	250 mm

