



LVZW800

Stroomtrafo klasse 1, 800/5 A 5 VA

Technische eigenschappen

Funcities

Nauwkeurigheidsklasse	1
-----------------------	---

Vermogen

Vermogen	5 VA
----------	------

Afmetingen

Doorsnede van de opening	21 mm
Hoogte	63,50 mm
Breedte	59,50 mm
Diepte	30,10 mm

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	3000 V
---------------------------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 75 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 4 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 4 mm ²

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP10
----------------------	------

Stroom / temperatuur

Primaire meetstroomsterkte I_n	800 A
Maximaal stroom secundair	5 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	Bodemprofiel
---------------	--------------