



**LF, scheidingschot voor goot LF/LFE 40 mm hoog, grijs**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	40 mm
Lengte	2000 mm

**Materiaal**

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Lichtgrijs

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Snap-on montage
---------------	-----------------

Gerelateerde Series

Ceiling Pole 45, Floor Pole 45, LF 40x60, LF 40x90, LF 40x110, LFE 40x60, Mobile Pole 45

M2024