




M55427030



LF/FB, buitenhoek voor goot 60x230 mm, grijs

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften door deksel

Uitvoering

Antibacterial treatment Nee

Compatibiliteit

Product compatibiliteit LF, LFF

Connectiviteit

Kanaalverbinding geen koppeling

Afmetingen

Kanaalhoogte 61 mm

Kanaalbreedte 230 mm

Maat a 70 mm

Deksel, Deur

Deksel met flexibele rand -

Materiaal

Kleur grijs

RAL kleur RAL 7030 - steengrijs

Bestandsdeel PVC

Materiaalgroep kunststof

Oppervlaktebehandeling onbehandeld

Montage

Bodemperforatie zonder bodemperforatie

Instellingen

Hoekbereik 90 °

Toebehoren

Accessoires configuratie dekselonderdeel

Normen

Keurmerken EN50085-2-1

Europese richtlijn RoHS vrijwillige overeenstemming

Veiligheid

Halogeenvrij Nee

Slagvastheid IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5...60 °C