



M55457030



**LF/FB, vlakke hoek voor goot 60x230 mm, grijs**

**Technische eigenschappen**

**Design**

Montagevoorschriften door deksel

**Uitvoering**

Antibacterial treatment Nee

**Compatibiliteit**

Product compatibiliteit LF, FB

**Afmetingen**

Kanaalhoogte 61 mm

Kanaalbreedte 230 mm

Maat a 260 mm

**Deksel, Deur**

Deksel met flexibele rand -

**Materiaal**

Kleur grijs

RAL kleur RAL 7030 - steengrijs

Bestandsdeel PVC

Oppervlaktebehandeling onbehandeld

**Montage**

Bodemperforatie zonder bodemperforatie

**Instellingen**

Hoekbereik 90 °

**Toebehoren**

Accessoires configuratie dekselonderdeel

**Normen**

Keurmerken EN50085-2-1

**Veiligheid**

Halogeenvrij Nee

Slagvastheid IK07

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5...60 °C

**Temperatuur**

Omgevingstemperatuur -5...60 °C