



M55467030



LF/FB, T- en kruisstuk voor goot 60x230 mm, grijs

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften door deksel

Uitvoering

Antibacterial treatment Nee

Compatibiliteit

Product compatibiliteit LF, LFF, FB

Afmetingen

Kanaalhoogte 61 mm

Kanaalbreedte 230 mm

Maat a 290 mm

Deksel, Deur

Deksel met flexibele rand -

Materiaal

Kleur grijs

RAL kleur RAL 7030 - steengrijs

Bestandsdeel PVC

Materiaalgroep kunststof

Oppervlaktebehandeling onbehandeld

Montage

Bodemperforatie zonder bodemperforatie

Toebehoren

Accessoires configuratie dekselonderdeel

Normen

Keurmerken EN50085-2-1

Europese richtlijn RoHS vrijwillige overeenstemming

Veiligheid

Halogeenvrij Nee

Slagvastheid IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5...60 °C

Temperatuur

Omgevingstemperatuur -5...65 °C