


MM508N



Motorbeveiligingsschakelaar 2,5 - 4,0 A

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur	
Nominale stroom	4 A

Afmetingen	
Hoogte	140 mm
Breedte	45 mm
Diepte	75 mm

Uitvoering	
Bedieningselement	Korte draaigreep
Aantal polen	3

Spanning	
Nominale stoothoudspanning Uimp	6000 V
Overspanningscategorie volgens IEC60947-1	3
Type voeding	AC

Aansluitmogelijkheden	
Aansluitwijze regeling en hulpcontact	Schroefaansluiting

Samenstelling	
Verzegelbaar	Nee
Met hulpcontact	Nee
Met thermische beveiliging	Ja

Veiligheid	
Beschermingsgraad IP	IP20

Installatie, montage	
Gemonteerd op	DIN-rail