



MZ203



Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

Technische eigenschappen

Funcities

Met schakelende N-leider	Nee
--------------------------	-----

Uitvoering

Aantal modules	1
----------------	---

Compatibiliteit

Compatibel met montage DIN-rail	Nee
---------------------------------	-----

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning (wisselstroom)	230 / 415 V
----------------------------------	-------------

Type voedingsspanning	AC/DC
-----------------------	-------

Frequentie	50/60 Hz
------------	----------

Spanning

Nominale isolatiespanning	4000 V
---------------------------	--------

Stuurspanning DC	110 / 130 V
------------------	-------------

Stuurspanning AC	230 / 415 V
------------------	-------------

Nominale spanning (gelijkstroom)	110 / 130 V
----------------------------------	-------------

Stroom

$I_{min} = f (U=230 \text{ VAC})$ van de hoofdstroomkring	14 mA
---	-------

$I_{min} = f (U=415 \text{ VAC})$ van de hoofdstroomkring	32 mA
---	-------

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	68 mm
------------------------------	-------

Hoogte geïnstalleerd product	83 mm
------------------------------	-------

Breedte geïnstalleerd product	18 mm
-------------------------------	-------

Vermogen

Verbruik bij inkomen	15 VA
----------------------	-------

Vermogensverlies bij nominale stroom	25.3 W
--------------------------------------	--------

Afschakeltijd

Reactietijd bij openen	200 ms
------------------------	--------

Montage

Aandraaimoment	1,2 Nm
----------------	--------

Demonteerbaar bovenaan voor modulaire apparatuur	Nee
--	-----

Demonteerbaar onderaan voor modulaire apparatuur	Nee
--	-----

Geschikt voor inbouw	Nee
----------------------	-----

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele aders	6 mm ²
---------------------------------	-------------------

Aansluitdoorsnede massieve aders	10 mm ²
----------------------------------	--------------------

Samenstelling

Aantal verbreekcontacten	0
Aantal maakcontacten	0
Aantal wisselcontacten	0
Uitbreiding mogelijk	Nee
With interlocking device	Nee

Normen

Europese richtlijn WEEE	van toepassing
-------------------------	----------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25...60 °C
Tropenbestendigheid	95 %
Opslag-/transporttemperatuur	-40...80 °C