




MZ205



Onderspanningsafschakelspoel 48 V DC automaat/aardlekschakelaar

Technische eigenschappen

Nominale spanning (wisselstroom)	0 V
Type voedingsspanning	DC
Nominale isolatiespanning	4000 V
Stuurspanning DC	48 V
Stuurspanning AC	0 V
Nominale spanning (gelijkstroom)	48 V
Nominale bedrijfsstroom bij AC 1	50 mA
Diepte geïnstalleerd product	68 mm
Breedte geïnstalleerd product	17.5 mm
Verbruik bij inkomen	2.4 VA
Vermogensverlies bij nominale stroom	2 W
Bedrijfsspanning Ue	35 / 70 %
Aandraaimoment	1,2 Nm
Aansluitdoorsnede soepele aders	6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve aders	10 mm ²
Europese richtlijn WEEE	van toepassing
Bedrijfstemperatuur	-25...60 °C
Tropenbestendigheid	95 %
Opslag-/transporttemperatuur	-40...80 °C