



MZ915

Afstandsbediening, autom. reset, inst.autom. 1/2-polig, HACO 2/4-polig

Technische eigenschappen

Funcities

Met schakelende N-leider Nee

Uitvoering

Aantal modules 3

Compatibiliteit

Compatibel met montage DIN-rail Nee

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning (wisselstroom) 207 / 230 / 253 V

Type voedingsspanning AC

Frequentie 50/60 Hz

Spanning

Nominale isolatiespanning 6 kV

Stuurspanning AC 207 / 230 / 253 V

Nominale spanning (gelijkstroom) 230 V

Stroom

Nominale bedrijfsstroom bij AC 1 5 A

Ruststroom 0 mA

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product 71 mm

Hoogte geïnstalleerd product 83 mm

Breedte geïnstalleerd product 54 mm

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom 0.11 W

Montage

Aandraaimoment 1,7 Nm
0,6 Nm

Demonteerbaar bovenaan voor modulaire
apparatuur Nee

Demonteerbaar onderaan voor modulaire
apparatuur Nee

Geschikt voor inbouw Nee

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele aders 1 - 6 mm² en 0,2 - 2,5 mm²

Aansluitdoorsnede massieve aders 2 x 1,5 - 10 mm² + 6 x 0,2 - 2,5 mm²

Samenstelling

Aantal verbreekcontacten 0

Aantal maakcontacten 2

Aantal wisselcontacten 0

Uitbreiding mogelijk Nee

With interlocking device	Nee
Normen	
Europese richtlijn WEEE	van toepassing
Veiligheid	
Doorslagvastheid tussen spoel en contact	6 kV
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-5...40 °C
Identificatie	
	Afstandsbediening ARCD Opnieuw Inschakelen Serie-Inbouwtoestel
Zoekwoord	