


R2566VERZ



## LFS, T-stuk voor goot 40x60 mm, verzinkt

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	40 mm
Breedte	60 mm

#### Toebehoren

Toebehoren	Dekselonderdeel
------------	-----------------

#### Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Ja
--	----

#### Materiaal

Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Verzinkt
Kleur	Zink

#### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP30

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 90 °C
---------------------	------------

#### Samenstelling

Met beschermfolie	Nee
-------------------	-----