



**LFS, T-stuk voor goot 60x100 mm, helderwit**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 60 mm  |
| Breedte | 100 mm |

**Toebehoren**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

**Normen**

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Ja |
|------------------------------------------------|----|

**Materiaal**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiaal               | Staal     |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt    |
| Kleur                   | Helderwit |
| RAL-code                | 9010      |

**Veiligheid**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK      | IK08 |
| Beschermingsgraad IP | IP30 |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 90 °C |
|---------------------|------------|

**Samenstelling**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|

R26469010

