



**LFS, T-stuk voor goot 60x100 mm, verzinkt**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	60 mm
Breedte	100 mm

**Toebehoren**

Toebehoren	Dekselonderdeel
------------	-----------------

**Normen**

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Ja
--	----

**Materiaal**

Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Verzinkt
Kleur	Zink

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP30

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 90 °C
---------------------	------------

**Samenstelling**

Met beschermfolie	Nee
-------------------	-----

R2646VERZ

