



REA113X



## Binnenstation audio, opbouw, 2-draads, elcom.touch alulook mat

### Technische eigenschappen

#### Materiaal

Kleur	Aluminium
Materiaal	Kunststof, Thermoplast

#### Afmetingen

Breedte	93 mm
Diepte	16 mm
Hoogte	74,50 mm

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	5 - 50 °C
---------------------	-----------

#### Spanning

Netspanning via bus	24 - 24 V
---------------------	-----------

#### Stroom / temperatuur

Stroomverbruik in bedrijf	180 mA
---------------------------	--------

#### Teksten

Montagewijze	Schroefbevestiging op bevestigingsplaat mogelijk, Vlakke opbouwmontage of op muurdoos, Voor verticale montage
--------------	---

Aftakpunt	Voor vloer oproeptoets, Voor optionele extra voeding, Aansluitklemmenblok met schroefklemmen
-----------	--