




RED011X



## Busvoeding met relais voor 2-draads deurcommunicatie, DIN-rail

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

Aantal modules 6

#### Afmetingen

Hoogte 90 mm

Breedte 106 mm

Diepte 67 mm

#### Materiaal

Kleur Lichtgrijs

#### Aansluiting

Aantal aansluitbare deelnemers 32

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

#### Spanning

Ingangsspanning 230 - 230 V

Uitgangsspanning 22 - 26 V

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz 230 - 230 V

#### Vermogen

Gloeï- en halogeenlamp 230 V 2300 W

TL-lampen in duoschakeling 1000 W

#### Stroom / temperatuur

Uitgangsstroom 1250 mA

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

#### Teksten

Aftakpunt

Met aansluiting voor potentiaalvrije uitgang, Invoer-  
uitgang voor buscomponenten, Potentiaalvrije deur-  
opener en lichtschaakelcontact

