



RED011X



IP20



Busvoeding met relais voor 2-draads deurcommunicatie, DIN-rail

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules 6

Afmetingen

Hoogte 90 mm

Breedte 106 mm

Diepte 67 mm

Materiaal

Kleur Lichtgrijs

Aansluiting

Aantal aansluitbare deelnemers 32

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Spanning

Ingangsspanning 230 - 230 V

Uitgangsspanning 22 - 26 V

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz 230 - 230 V

Vermogen

Gloeï- en halogeenlamp 230 V 2300 W

TL-lampen in duoschakeling 1000 W

Stroom / temperatuur

Uitgangsstroom 1250 mA

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Teksten

Aftakpunt

Met aansluiting voor potentiaalvrije uitgang, Invoer-uitgang voor buscomponenten, Potentiaalvrije deur-opener en lichtschaakelcontact

