



RED114X

 **drehfix® IP20**

Schakelrelais 1-voudig met ingang, 2-draads, inbouw

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules 0

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 5 - 40 °C

Opslag-/transport-temperatuur -20 - 60 °C

Spanning

Netspanning via bus 22 - 26 V

Materiaal

Kleur Zwart

Materiaal Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)

Aansluiting

Leidingdoorsnede 0 - 0 mm²

Functies

Functie Schakelen